

**Kiinto-/hylsyavain, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	621500 12
GTIN	4045197480262
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä sama, tiukatoleranssinen avainkoko. Holkkiavain kääntyy noin 180.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus	191 mm
Kidan leveys	25,2 mm
Kidan korkeus	7 mm
Avainkoko	12 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pään Ø	17,8 mm
Liikkuva pää	180 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

