

**Nivelhaka-avain nokalla, Mutterin ulko-Ø: 90-155mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628000 90-155
GTIN	4020772051761
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Mutterin ulko-Ø	90 - 155 mm
Kokonaispituus	335 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	775D
Tuotetyyppi	Haka-avain