

**Timantti-lautashiomalaikka D×T×H (mm), 125×10×20, Tyyppi: D64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597810 D64
GTIN	9003170867344
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.** Hienorakeinen rakenne takaa parhaan pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tyyppimerkintä: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan.** Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	D64
Koostumus	D64C50B DIAGO W-Carbide
Hioma-aineen lyhenne	D
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Hioma-aine	timantti

Muoto	4A2
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	10 mm
Tuotenimen määrite	125×10×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	5 mm
Hiomakerroksen korkeus X	2 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikanalusta

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		