



Haka-avain tappi, Mutterin ulko-Ø: 25/28mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628500 25/28
GTIN	4020772054908
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	136 mm
Mutterin ulko-Ø	25 - 28 mm
Tapin Ø	3 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810B
Tuotetyyppi	Haka-avain