



Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 95/100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628400 95/100
GTIN	4020772054694
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Huomautus:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.

Tekninen kuvaus

Mutterin ulko-Ø	95 - 100 mm
Kokonaispituus	280 mm
tyyppi	1810A
Valmistajamerkintä	DIN 1810A
Tuotetyyppi	Haka-avain