



Hiomalaikan oikaisusauva



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 599420 |
| GTIN | 9003173517673 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Malli:

Karkearakeinen, kova piikarbidi upotettu metalliholkkiin. Kätevä puukädensija.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------|
| Varren Ø | 17 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Kokonaispituus | 290 mm |
| Tuotetyyppi | Oikaisimet |