



## Kovametallinen monikäyttöpora pitkä, SDS-plus-istukka, Poran Ø: 6 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787060 6
GTIN	4002395353484
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

#### Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

#### Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Varsi: SDS Plus

Kierukkaosan pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 160 mm

### Tekninen kuvaus

Poran Ø	6 mm
Kierukkaosan pituus	100 mm
Kokonaispituus	160 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta

Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Monikäyttöpöora