



Kovametallinen betoniporasarja, Porien lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	786080 8
GTIN	4002395369935
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakiorakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Sisältö:

Pora nro 786000: à 1 kpl kokoja 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Varsi: Lieriövarsi.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	8
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.

Tuotetyyppi

Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallinen betonipora Poran Ø 6 mm	786000 6
Kovametallinen betonipora Poran Ø 4 mm	786000 4
Kovametallinen betonipora Poran Ø 7 mm	786000 7
Kovametallinen betonipora Poran Ø 10 mm	786000 10
Kovametallinen betonipora Poran Ø 3 mm	786000 3
Kovametallinen betonipora Poran Ø 5 mm	786000 5
Kovametallinen betonipora Poran Ø 9 mm	786000 9
Kovametallinen betonipora Poran Ø 8 mm	786000 8