



## Hienokivi-/laattapora, Poran Ø: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787035 8
GTIN	9002741151363
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

2 osaa. Pora, jossa **timanttihiottu kovametalliterä** ja patentoitu keskityskärki tarkkaan alkukohdistukseen ja täsmällisiin reikiin ilman murtumia. Varsi 10 mm. Kovametallipora kaupalliseen käyttöön tarkoitetussa poraistukassa käyttöä varten. 1/4 tuuman (E 6,3) kuusiokantavarsi.

#### Käyttö:

**Kovimmille kivimateriaaleille** aina Mohs-/Ritz-kovuusluokkaan 9 asti sekä lasille ja posliinille.

#### Huomautus:

Ei sovellu iskuporaukseen. Karan kierrosluku enintään 200 rpm. Jäähdytystä ei tarvita.

### Tekninen kuvaus

Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Lastuava aine	KM
Porien lukumäärä	2
Varsi	Lieriövarsi

Enimmäiskierrosluku	200 min <sup>-1</sup>
Kokonaispituus	120 mm
Poran Ø	8 mm
Varren Ø	10
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Tuotetyyppi	Kivipora