



Kovametallinen monikäyttöpora pitkä, SDS-plus-istukka, Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	787060 8
GTIN	4002395353491
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus	210 mm
Ø	8 mm
Työskentelypituus	150 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

