



Hienokivi-/laattapora, Poran Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	787035 10
GTIN	9002741151370
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

2 osaa. Pora, jossa **timanttihiottu kovametalliterä** ja patentoitu keskityskärki tarkkaan alkukohdistukseen ja täsmällisiin reikiin ilman murtumia. Varsi 10 mm. Kovametallipora kaupalliseen käyttöön tarkoitettussa poraistukassa käyttöä varten. 1/4 tuuman (E 6,3) kuusiokantavarsi.

Käyttö:

Kovimmille kivimateriaaleille aina Mohs-/Ritz-kovuusluokkaan 9 asti sekä lasille ja posliinille.

Huomautus:

Ei sovellu iskuporaukseen. Karan kierrosluku enintään 200 rpm. Jäähdytystä ei tarvita.

Tekninen kuvaus

Varsi	Lieriövarsi
Porien lukumäärä	2
Enimmäiskierrosluku	200 min ⁻¹
Lastuava aine	KM

Kokonaispituus	120 mm
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Poran Ø	10 mm
Varren Ø	10
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Tuotetyyppi	Kivipora