



Raskas pääyleikkuri, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	721900 200
GTIN	4003773213819
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, levitetty nivel. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)

Standardi:

DIN ISO 5748

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Kokonaispituus	200 mm
Standardi	DIN ISO 5748
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 61 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	mustatut
Pää	kiillotetut
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

