



## Kovametallinen betonipora, Ø: 11 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	786000 11
GTIN	4002395332168
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakioporakoneet** – kestävä, kovametallinen leikkuuterä.

#### Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmyt puun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Varren Ø	11 mm
Työskentelypituus	85 mm
Kokonaispituus	150 mm
Ø	11 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

