



Kovametallinen monikäyttöpora, Poran Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	787040 6
GTIN	9002740008132
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, **erittäin terävä ja kova teräosa**. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien **vakioporaus**.

Huomautus:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	54 mm
Kokonaispituus	100 mm
Poran Ø	6 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora