

**Sivuleikkuri, kiiltävä, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723400 200
GTIN	4045197166265
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

**Käyttö:**

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiusta.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Kokonaispituus	200 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kiiltävä
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit