



Kompakti sivuleikkuri X-Cut®, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724300 160
GTIN	4003773075134
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). **Läpimenevä nivel** hyvän vakauden takaamiseksi.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,8 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,7 mm
Kokonaispituus	160 mm
Valmistajamerkintä	X-Cut
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	erikoistyyökaluterästä

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit