



Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660100 10
GTIN	4013288102164
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; **timanttipinnoitetut terät**. 6-kulmainen profiiliterä koosta 5,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Etu:

- **Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja pienet ulostyöntövoimat timanttipinnoituksen ansiosta.**
- **Työskentely on nopeaa ja ergonomista Kraftform-kahvan ansiosta.**
- **Hyvä vääntöteho kahvan pehmytosien ansiosta.**
- **Kierimisenesto.**
- **Käyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Terän pituus	175 mm
Kokonaispituus	287 mm
Terän paksuus a	1,6 mm
Terän leveys b	10 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta