



Asennuspihdit rengassokille, Tyyppi: G0



Tilaustiedot

Tilausnumero	719950 G0
GTIN	4003773247890
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Kärjet suorat ja kapenevat, sopivat rengassokkien reikiin. Aukaisujousi, G0:ssa säätöruuvi.

Käyttö:

Tarttumarenkaat (urattomille akseleille tarkoitetut renkaat).

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat

Kokonaispituus: 140 mm

Kärjen Ø: 0,9 mm

Akseleille, joiden Ø on: 1,5 – 4 mm

Tekninen kuvaus

Kärjen Ø	0,9 mm
Kokonaispituus	140 mm
Akseleille, joiden Ø on	1,5 – 4 mm
Standardi	DIN ISO 5743
Käyttö Lukkorengaspihdit	Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat

Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta	Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä (koko G0, säätöruuvi)
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit