



Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 723150 180 |
| GTIN | 4003773022008 |
| Tuoteluokka | 73F |

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäälysteiset kahvat.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint. | 2,7 mm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint. | 3,8 mm |
| Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint. | 2,2 mm |
| Standardi | DIN ISO 5749 |
| Kahva | muovipinnoite |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Pinta | mustatut, pää kiillotettu |
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |