



Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva, Terän leveys b: 10mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 660800 10 |
| GTIN | 4045197373076 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, **koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti**. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Terän paksuus a | 1,6 mm |
| Terän pituus | 175 mm |
| Kokonaispituus | 294 mm |
| Terän leveys b | 10 mm |
| Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |