

**Garant****Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-kahva, Terän leveys b: 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660030 5,5
GTIN	4045197923103
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä.

Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki, tasapaksu, kapeneva terä.

**Kahva**, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

- **Kapenevat ja tasapaksut terät sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin.**
- **Kahvan pään sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Poisvierimissuoja.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

**Etu:**

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

**Käyttö:**

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

**Tekninen kuvaus**

Terän paksuus a	0,8 mm
Terän leveys b	5,5 mm
Terän pituus	120 mm
Terän nimitys	3
Kokonaispituus	220 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta