



Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660040 8
GTIN	7610733244492
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Kahvoissa värikoodi "Rainbow", nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 660032

Tekninen kuvaus

Terän pituus	160 mm
--------------	--------

Terän leveys b	8 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Kokonaispituus	270 mm
Vääntökuusikulma	ei
Terän nimitys	5
läpimenevä terä	ei
Teränkärki	musta
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali	Elastomeeri
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta