



Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	723535 250
GTIN	4003773018421
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.

Pihdit kromatut, muovipäälysteiset kahvat, **kastoeristetyt**.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,6 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,5 mm
Kokonaispituus	250 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit