

**Garant****Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723040 200
GTIN	4045197417008
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

**Käyttö:**

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiusta.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit