



## Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	723150 250
GTIN	4003773034063
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

**Käyttö:**

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta räsitusta.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,5 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,6 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3 mm
Kokonaispituus	250 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit