



## Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 3,5mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	660300 3,5
GTIN	4013288018007
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** ja **iskupää** (koot 12 ja 14 ilman pehmytosia; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).

**6-kulm. terä** iskunkestävää erikoisterästä, **ulottuu kahvan päähän**. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	80 mm
Kokonaispituus	161 mm
Terän leveys b	3,5 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Valmistajamerkintä	932 A
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta