



## Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	723100 140
GTIN	4003773039617
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Käyttö:**

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,1 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	1,5 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit