



Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 3,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 660040 3,5 |
| GTIN | 7610733249664 |
| Tuoteluokka | 63E |

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Kahvoissa värikoodi "Rainbow", nopeuttaa oikean koon löytämistä.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 660032

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|--------|
| Terän paksuus a | 0,5 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Terän pituus | 90 mm |
| Vääntökuusikulma | ei |
| läpimenevä terä | ei |
| Terän nimitys | 1 |
| Terän leveys b | 3,5 mm |
| Teränkärki | musta |
| Sarja | SwissGrip |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin |
| Varren malli | pyöreä |
| iskupää | ei |
| Raaka-aine | PB Swiss Tools -erikoisseos |
| Kahvamateriaali | Elastomeeri |
| Pinta | niklattu ja kromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |