



## Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 10X310mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789000 10X310
GTIN	4002395320172
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

**Malli:**

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

**Huomautus:**

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

### Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	250 mm
Kokonaispituus	310 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

