



## Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 7X160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789000 7X160
GTIN	4002395311927
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

#### Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

### Tekninen kuvaus

Ø	7 mm
Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	100 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

