



## Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660300 12
GTIN	4013288191243
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** ja **iskupää** (koot 12 ja 14 ilman pehmytosia; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).

**6-kulm. terä** iskunkestävää erikoisterästä, **ulottuu kahvan päähän**. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

### Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	2 mm
Terän leveys b	12 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	16 mm
Terän pituus	200 mm
Kokonaispituus	317 mm
Valmistajamerkintä	932 A
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta