

**Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 8X160mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789000 8X160 |
| GTIN | 4002395308873 |
| Tuoteluokka | 76G |

Kuvaus**Malli:**

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------|
| Ø | 8 mm |
| Kierukkaosan pituus | 100 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | SDS Plus |
| Tuotetyyppi | Kivipora |

