



Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva, Terän leveys b: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660800 9
GTIN	4045197373069
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, **koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti**. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	150 mm
Terän leveys b	9 mm
Kokonaispituus	269 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Terän paksuus a	1,4 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta