



Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/62



Tilaustiedot

Tilausnumero	729830 RG58/62
GTIN	4045197553010
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Muovipäällysteiset kahvat. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta. Tarkoitettu BNC- ja TNC-pistoliittimien puristamiseen.

Hinnaltaan edullinen malli.

Soveltuu kaapelityypille RG: 58; 59; 62

Kokonaispituus: 202 mm

Tekninen kuvaus

Soveltuu kaapelityypille RG	58; 59; 62
Kokonaispituus	202 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit