



Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 16X210mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789000 16X210
GTIN	4002395308972
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	150 mm
Ø	16 mm
Kokonaispituus	210 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

