



## Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 24X250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789050 24X250
GTIN	4002395321001
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus nelisärmäisen kärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä kaksisärmäiseen kärkeen verrattuna. Tilava nelikerteinen muotoilu. Terävämpi taivutettu kärki:

Täsmällisempi poraus, ei luiskahtamista pinnalta, aggressiivisempi betoniteräkseen ja nopeampi porausnopeus.

PGM-sertifioitu - täsmälliset, tulpille sopivat porausreiät, sekä kemiallisille että mekaanisille ankkureille. 4-särmäinen, lovettu, lujatekoinen ja **yksiosainen, juotettu** kovametallikärki. Pään uusi muotoilu jyrkästi taivutettuun kärkeen yhdistettynä mahdollistaa optimaalisen etenemisen betoniteräkseen osuttaessa.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 4-kierremalli nopeaan porauspurun poistoon, vähäinen värinä ja suuri vakaus. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus	250 mm
Ø	24 mm
Kierukkaosan pituus	200 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus

Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora