



## Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 20X300mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789000 20X300 |
| GTIN         | 4002395356126 |
| Tuoteluokka  | 76G           |

### Kuvaus

#### Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

#### Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

### Tekninen kuvaus

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Kokonaispituus               | 300 mm     |
| Terien lkm Z                 | 2          |
| Ø                            | 20 mm      |
| Kierukkaosan pituus          | 250 mm     |
| Lastuava aine                | KM         |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi                        | SDS Plus   |
| Tuotetyyppi                  | Kivipora   |

