



## Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	724860 160
GTIN	4003773039600
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).  
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	160 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit