



Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 6X110mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789000 6X110 |
| GTIN | 4002395308842 |
| Tuoteluokka | 76G |

Kuvaus

Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------|
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kierukkaosan pituus | 50 mm |
| Ø | 6 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | SDS Plus |
| Tuotetyyppi | Kivipora |

