



Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 25X250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789000 25X250
GTIN	4002395312122
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

M2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkemia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Ø	25 mm
Kierukkaosan pituus	200 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

