



Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 9X160mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 789050 9X160 |
| GTIN | 4002395376025 |
| Tuoteluokka | 76G |

Kuvaus

Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus nelisärmäisen kärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä kaksisärmäiseen kärkeen verrattuna. Tilava nelikerteinen muotoilu. Terävämpi taivutettu kärki:

Täsmällisempi poraus, ei luiskahtamista pinnalta, aggressiivisempi betoniteräkseen ja nopeampi porausnopeus.

PGM-sertifioitu - täsmälliset, tulpille sopivat porausreiät, sekä kemiallisille että mekaanisille ankkureille. 4-särmäinen, hitsattu kovametallipää.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 4-kierremalli nopeaan porauspurun poistoon, vähäinen värinä ja suuri vakaus. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------|
| Ø | 9 mm |
| Kierukkaosan pituus | 100 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | SDS Plus |
| Tuotetyyppi | Kivipora |

