



## Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 10
GTIN	4013288003102
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

#### Standardi:

#### DIN 5265 Form A

#### Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	200 mm
Terän leveys b	10 mm
Kokonaispituus	312 mm
Terän paksuus a	1,6 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	334
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta