



Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva, Terän leveys b: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.

Multicraft-voimakahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	0,8 mm
Kokonaispituus	220 mm
Terän leveys b	5,5 mm

Terän pituus	120 mm
Terän nimitys	3
Sarja	multicraft
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta