



## Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 2,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruvinuran standardimittojen kanssa.

**"Classic"-voimakahva** läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	80 mm
Terän paksuus a	0,4 mm
Terän leveys b	2,5 mm
Terän nimitys	0
Kokonaispituus	165 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

