



Muovisivuleikkuri, taivutettu 20°, KW, Kokonaispituus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725700 150
GTIN	2050001659613
Tuoteluokka	76B

Kuvaus

Malli:

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Terät kevyisiin **jakaviin leikkauksiin**. Varressa luisumattomat kumikahvat ja aukaisujousi. Leikkuukärjet taivutettu 20°.

Käyttö:

Muovivaluosien ja johtoliittimien valutappien leikkaamiseen (**ei metallille**).

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Leikkuuviiste	KW
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	mustaksi mustattu
Pää	20° taivutettu.
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	ei
muoville	kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit