



Pieni kaapelileikkuri, kastoeristetty VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



Tilastiedot

Tilausnumero	730360 200
GTIN	4003773026952
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kahvojen **eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Kaksoisterä mahdollistaa erityisen suuren katkaisualueen. **Kastoeristetyt** kahvat. Kaksoisterän ansiosta erittäin laaja leikkuualue.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Katkaisu Ø asti	20 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky	70 mm ²
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	kastoeristetyt
Käyttö	mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

Pinta	kromattu
aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Sakset