



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 3
GTIN	4013288175434
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Standardi:

DIN 5265 Form A

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	0,5 mm
Terän pituus	80 mm
Kokonaispituus	161 mm
Terän leveys b	3 mm
Teränkärki	musta
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta