



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662000 5,5
GTIN	7610733085767
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruvinuran standardimittojen kanssa.

"Classic"-voimakahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	5,5 mm
Terän nimitys	3
Kokonaispituus	220 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Terän pituus	120 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

