



## Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva, Terän leveys b: 13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660900 13
GTIN	7610733085675
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva. **Multicraft-voimakahva** iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

### Tekninen kuvaus

Terän leveys b	13 mm
Terän paksuus a	2 mm
Kokonaispituus	320 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Terän nimitys	7
Terän pituus	200 mm
Sarja	multicraft
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta