



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 4
GTIN	4013288003294
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Standardi:

DIN 5265 Form A

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	0,8 mm
Terän leveys b	4 mm
Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	198 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta